

Terminali Terminations

FMCS 250

Sconnettibile / Separable connector

FMCS 250

| diametro isolante | | tipo | sezione da conduttore in mm (a titolo solo indicativo) tensione massima del sistema | | |
|---------------------|------|-------------------|--|------|------|
| min. | max | | 12 | 17,5 | 24 |
| insulation diameter | | type | conductor cross-section in mm (as indication only) maximum system rated voltage | | |
| min | max | | 12 | 17,5 | 24 |
| (mm) | (mm) | | (kV) | (kV) | (kV) |
| 10,0 | 12,6 | FMCS - 250 - A(*) | 16 | | |
| 11,8 | 14,5 | FMCS - 250 - B(*) | 25 | | |
| 13,7 | 16,3 | FMCS - 250 - C(*) | 35 | 25 | |
| 15,3 | 17,9 | FMCS - 250 - D(*) | 50 | 35 | |
| 17,0 | 19,5 | FMCS - 250 - E(*) | 70 | 50 | |
| 18,6 | 21,3 | FMCS - 250 - F | 95 | 70 | 35 |
| 20,2 | 23,0 | FMCS - 250 - G | | 95 | 50 |
| 22,5 | 25,3 | FMCS - 250 - H | | | 70 |
| 23,4 | 26,0 | FMCS - 250 - J | | | 95 |

(*) Tipo di riduttore
Type of transformer

| dispositivo di messa a terra | tipologia di schermo del cavo |
|------------------------------|--|
| earthing device | type of cable screen |
| T 1 | nastro continuo (Al) / solid tape (Al) |
| T 2 | nastri di rame / copper tapes |
| T 3 | filii di rame / copper wires |

Esempio di ordine

Cavo 20 kV, 50 mm², diametro su isolante 23,0 mm, conduttore alluminio, schermo a nastri di rame
FMCS-250-G-24-T2-A50

Example of order

20 kV cable, 50 mm², insulation diameter 23,0 mm, aluminium conductor, copper tape screen
FMCS-250-G-24-T2-A50