



## Terminali Terminations

### FMCE

Sconnettibile fino a 20 kV / *Separable connector for rated voltage up to 20 kV*

#### FMCE

diametro isolante		tipo	sezione da conduttore in mm (a titolo solo indicativo) tensione massima del sistema		
min.	max		12	17,5	24
<i>insulation diameter</i>		<i>type</i>	<i>conductor cross-section in mm (as indication only)</i>		
<i>min</i>	<i>max</i>		<i>maximum system rated voltage</i>		
(mm)	(mm)		(kV)	(kV)	(kV)
10,0	12,6	FMCE - 250 - A(*)	16		
11,8	14,5	FMCE - 250 - B(*)	25		
13,7	16,3	FMCE - 250 - C(*)	35	25	
15,3	17,9	FMCE - 250 - D(*)	50	35	
17,0	19,5	FMCE - 250 - E(*)	70	50	
18,6	21,3	FMCE - 250 - F	95	70	35
20,2	23,0	FMCE - 250 - G		95	50
22,5	25,3	FMCE - 250 - H			70
23,4	26,0	FMCE - 250 - J			95

(\*) Tipo di riduttore  
*Type of transformer*

dispositivo di messa a terra	tipologia di schermo del cavo
<i>earthing device</i>	<i>type of cable screen</i>
T 1	nastro continuo (Al) / <i>solid tape (Al)</i>
T 2	nastri di rame / <i>copper tapes</i>
T 3	filii di rame / <i>copper wires</i>

#### Esempio di ordine

Cavo 20 kV, 50 mm<sup>2</sup>, diametro su isolante 23,0 mm, conduttore alluminio, schermo a nastri di rame  
**FMCE-250-G-24-T2-A50**

#### Example of order

20 kV cable, 50 mm<sup>2</sup>, insulation diameter 23,0 mm, aluminium conductor, copper tape screen  
**FMCE-250-G-24-T2-A50**