

Terminali Terminations

FMCS 250

Sconnettibile / Separable connector

FMCS 250

diametro isolante		tipo	sezione da conduttore in mm (a titolo solo indicativo) tensione massima del sistema		
min.	max		12	17,5	24
insulation diameter		type	conductor cross-section in mm (as indication only) maximum system rated voltage		
min	max		12	17,5	24
(mm)	(mm)		(kV)	(kV)	(kV)
10,0	12,6	FMCS - 250 - A(*)	16		
11,8	14,5	FMCS - 250 - B(*)	25		
13,7	16,3	FMCS - 250 - C(*)	35	25	
15,3	17,9	FMCS - 250 - D(*)	50	35	
17,0	19,5	FMCS - 250 - E(*)	70	50	
18,6	21,3	FMCS - 250 - F	95	70	35
20,2	23,0	FMCS - 250 - G		95	50
22,5	25,3	FMCS - 250 - H			70
23,4	26,0	FMCS - 250 - J			95

(*) Tipo di riduttore
Type of transformer

dispositivo di messa a terra	tipologia di schermo del cavo
earthing device	type of cable screen
T 1	nastro continuo (Al) / solid tape (Al)
T 2	nastri di rame / copper tapes
T 3	filii di rame / copper wires

Esempio di ordine

Cavo 20 kV, 50 mm², diametro su isolante 23,0 mm, conduttore alluminio, schermo a nastri di rame
FMCS-250-G-24-T2-A50

Example of order

20 kV cable, 50 mm², insulation diameter 23,0 mm, aluminium conductor, copper tape screen
FMCS-250-G-24-T2-A50